



**CONCEPT O 65 D0600 GCONTROL+ HF 830 5**

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

**90625L600E50300****Distribution de la lumière****DESCRIPTION DU PRODUIT**

**Zones d'Application:** Architectural, Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Art et Culture, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique

**Appareillage Incluse:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

**CONCEPT O 65 D0600 GCONTROL+ HF 830 5****CARACTÉRISTIQUES**

**Type de Luminaire:** Luminaire circulaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 20

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

**MATÉRIAUX**

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Old Rose (5)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

**CACHE OPTIQUE**

**Système Optique:** gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 93

**DONNÉES TECHNIQUES**

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 38

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,96

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 3564

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 94

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 3000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 2,7

**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF

**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <38

**Courant d'Appel (A):** 22

**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 140

**DIMENSIONS**

**W - Largeur (mm):** 65

**H - Hauteur (mm):** 85

**D - Diamètre (mm):** 600

**NOTES**

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.