

## REBA 50 BOPTICS INT L0638 SYM BOPTICS HF 830 W HO

90747L002EW0300

SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM



## Distribution de la lumière



L=637mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Saillie, Suspendu

**Appareillage Incluse:** Non

## REBA 50 BOPTICS INT L0638 SYM BOPTICS HF 830 W HO

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire linéaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 40

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Blanc (W)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** bOPTICS - Réflecteur symétrique

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 45

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 12

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,89

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 1422

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 119

**Unified Glare Rating (UGR):** <10

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 3000

**Risque photobiologique de acordo com IEC 62471:** Pas Disponible

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 33,7

**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF

**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <62

**Courant d'Appel (A):** 20

**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 161

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 637

**W - Largeur (mm):** 46.5

**H - Hauteur (mm):** 66.5

## NOTES

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément;
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.