




TTP 50 L1030 TUP HF 840 LO SENSOR

LUMINÁRIAS TUBULARES

90473L090E04000



Distribuição de luz



L=1030mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços públicos, Indústria, Exterior**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa, Parede**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TTP 50 L1030 TUP HF 840 LO SENSOR

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear**Módulo da Luminária:** Individual**Classe de Isolamento:** II**Índice de Proteção (IP):** 68 (1,2m)**Índice de Proteção Mecânica (IK):** 10**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-20, 30[**Pré-cablagem Incluída:** Cabo H07RN-F de 1,5m**Sistema de Fixação:** Abraçadeira**Garantia (anos):** 5**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Topo

MATERIAIS

Material do Corpo: Tubo de policarbonato**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Branco (W)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: TUP - Difusor transparente**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 116

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED**Potência Total (W):** 17**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz**Fator de Potência (λ):** 0,92**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 2802**Eficácia da Luminária (lm/W):** 165**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: B****Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 32,7**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <35**Corrente de Irrupção (A):** 23**Duração de Impulso (μ s):** 140

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1030**D - Diâmetro (mm):** Ø52**Peso Líquido (kg):** 1.59

NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado;

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.